



Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0005H10



Приложение	
Особенности	Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Класс защиты	III
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A]	2
Макс. общая токовая нагрузка [A]	6
Выходы	
Электрическое исполнение	PNP



Распределительная коробка


ZDO8F039MSS0005H10

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-5...60
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	512
Материал		PBT-GF20; латунь никелированн.
Формованный материал корпуса		PBT-GF 20 / латунь, никелированн.
Количество портов распределительной коробки		8
Тип подключения		M8
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	8 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)	Адаптер для DIN-рейки: E73007	
	Защитный колпачок: M8, E73005	
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 7,4 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 8 x M8; кодировка: A; Литой корпус: PBT-GF 20 / латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый		

Распределительная коробка

ZDO8F039MSS0005H10

Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
GN =	синий
GY =	зелёный
PK =	серый
RD =	розовый
VT =	красный
WH =	фиолетовый
YE =	белый
	жёлтый