




AS-i DeviceNet шлюз с ПЛК

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC1324
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Применение	Применение в качестве mini-ПЛК и шлюза
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	22...30 DC; (24 DC ; по PELV)
Сопротивление изоляции [V]	500
Общее потребление тока из AS-i [mA]	80
Макс. потребляемая мощность [VA]	10
Разделение потенциалов	да
Выходы	
Электрическое исполнение	AS-i
Интерфейсы	
Коммуникационный интерфейс	RS232
RS232	
Количество интерфейсов R232	1



AS-i DeviceNet шлюз с ПЛК

Contr 2MSTR 1RS232C 1DN

Скорость передачи	4800...62400 Baud
Метод подключения	SUB-D
Тип использования	программирование

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	0...60
Температура хранения [°C]	-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	95
Степень защиты	IP 20

AS-i классификация

AS-i профиль	M1
AS-i сертификат	22504

Механические данные

Корпус	корпус для установки на DIN рейку
Материал	алюминий

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция контроля	2 x светодиод, красный
		2 x светодиод, зелёный
		2 x светодиод, жёлтый

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

винтовые клеммы: 7 х

Соединение

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE