



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0010H04

Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"



Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Соединительный кабель с разъемом


ADOGH040MSS0010H04

Механические данные		
Вес	[g]	294,7
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Материал	корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 5 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания	
Рекомендации	Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке "Файлы для скачивания"
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём
Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение	
	1 2 3 4 BN WH BU BK
BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH040MSS0010H04

диаграммы и графики

характеристическая прямая
для допустимых отклонений
от номинальных значений
параметров

Снижение мощности $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]