




Модуль AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC5205
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 маркер



Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 235
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 4	
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		NPN
Питание выходов датчика		AS-i
Напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	200
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1,5
Коммутационный уровень high	[V]	> 10



Модуль AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Аналоговые входы защищены от короткого замыкания	да
--	----

Выходы

Электрическое исполнение	AS-i
--------------------------	------

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 50295
-----	----------

AS-i классификация

AS-i профиль	S-0.0				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0			
ID код AS-i	[hex]	0			
Биты данных	Бит данных	D0	D1	D2	D3
	Разъём	I-1	I-2	I-3	I-4
	Контакт	2+4	2+4	2+4	2+4

Механические данные

Способ монтажа	AS-i интерфейс для нижних частей модуля
Материал	PBT (полибутилентерефталат)

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	Функция	светодиод, жёлтый


Примечания

Примечания	Модуль может быть переадресован до 15 раз.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Разъем: M12; кодировка: A





Модуль AS-Interface

EMS-Module 4DI M12

Соединение

