




Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046VAS0010E04



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	387,3
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046VAS0010E04

Материал	корпус: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	2 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение



Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый