


EVT052



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,3E04STGH040VAS



Приложение

Особенности	без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение	гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона	да

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...36 DC
Класс защиты	II
Макс. общая токовая нагрузка [A]	4

Выходы

Электрическое исполнение	PNP
--------------------------	-----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды	cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы [°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)	cULus: ...50 °C
Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

MTTF [годы]	20027
-------------	-------

EVT052



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,3E04STGH040VAS

Механические данные		
Вес	[g]	44,8
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накладки гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Уплотнительный материал		EPDM
Пригодность для кабельной цепи		да
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	максим. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	2 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченный; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVT052



Соединительный кабель

VDOAH043VAS00,3E04STGH040VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), чёрный прозрачный; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

