



Артикул недоступен - архивная позиция

No scale drawing available



Характеристики

Корпус

корпус для установки на DIN рейку

Приложение

Применение

универсальная оценка импульсной последовательности с учетом превышения скорости и недостаточной частоты вращения; Мониторинг скорости вращения

Электронные данные

Номинальный допуск
напряжения [%]

10

Номинальный допуск
напряжения 2 [%]

10

Номинальная частота AC [Hz]

50...60

Дополнительная энергия
для датчиков DC [V]24; (≤ 30 mA)

Входы/выходы

Количество входов и
выходов

Количество аналоговых выходов: 1; Количество релейных выходов: 1

Выходы

Количество релейных
выходов

1

Нагрузка на контакты

8 A / 1250 VA / 250 V AC

Количество аналоговых
выходов

1

Аналоговый выход по току [mA]

0...20

Наиб.нагрузка [Ω]

500



Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/0-20mA

Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах	[Imp/min]	500...5000
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	5...100
Воспроизводимость	[% от Sr]	1
Время реакции		
Задержка при запуске	[s]	0,5...15
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 40
Степень защиты клемм		IP 20
Механические данные		
Корпус	корпус для установки на DIN рейку	
Материал	пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, красный
электрическое подключение		
Соединение		