



Артикул недоступен - архивная позиция

No scale drawing available



Приложение

Применение

обработка импульсной последовательности со специальными требованиями к функциональности и технологии

Электронные данные

Номинальное напряжение AC	[V]	< 230
Номинальное напряжение DC	[V]	24
Номинальный допуск напряжения	[%]	10
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Входы/выходы

Количество входов и выходов	Количество релейных выходов: 1
-----------------------------	--------------------------------

Выходы

Количество релейных выходов	1
Нагрузка на контакты	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Диапазон измерения/настройки

Настройка параметров в пределах	3...3000
[Imp/min]	



Оценочная электроника для контроля скорости

D100/230VAC/RESET

Точность/ погрешность		
Гистерезис	[% от Sr]	5...100
Воспроизводимость	[% от Sr]	1
Время реакции		
Задержка при запуске	[s]	0,5...30
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	точная настройка в пределах диапазона при помощи потенциометра	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Степень защиты	IP 40	
Степень защиты клемм	IP 20	
Механические данные		
Материал	пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, зелёный
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Примечания	*) специальное исполнение	
электрическое подключение		
Соединение		