

EVT106



Соединительный кабель

VDOGH040VAS0004E04STGH040VAS



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVT106



Соединительный кабель

VDOGH040VAS0004E04STGH040VAS

Механические данные			
Вес	[g]	178,4	
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Уплотнительный материал		EPDM	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля	
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²	
	Циклы изгиба	> 1 Mio.	
	Деформация кручения	± 180 °/m	

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 4 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение



EVT106



Соединительный кабель

VDOGH040VAS0004E04STGH040VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид), оранжевый; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: EPDM; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

