


EVW169



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046SCS0010T04



Приложение		
Особенности		без силикона; Без галогена; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		применение в сварке
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	328,8
Размеры	[mm]	15,5 x 15,5 x 45



Соединительный кабель с разъемом

ADOGH046SCS0010T04

Материал	корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки	латунь, антипригарное покрытие	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s ²
	Циклы изгиба	> 2 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	4 x светодиод, жёлтый
	режим работы	2 x светодиод, зелёный

Примечания


Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm; не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться); устойчивый к сварочным брызгам; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, прямой; кодировка: A; Блокировка: латунь, антипригарное покрытие; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый