


DX2041



Многофункциональный дисплей для контроля аналоговых стандартных сигналов

DISPLAY/AX460/AC/DC



Характеристики		
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Применение	отображение и мониторинг аналоговых сигналов; напр. датчики давления, температуры или потока	
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	50...60
Рабочее напряжение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Потребление тока	[mA]	100
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество аналоговых входов: 2	
Входы		
Количество аналоговых входов	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	-10...10
Разрешение аналогового входа	16 bit	
Точный аналоговый выход	[%]	0,1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Степень защиты	IP 65	
Степень защиты клемм	IP 20	

DISPLAY/AX460/AC/DC

ЭМС	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Вес	[g]	351
Способ монтажа		отверстие в панели: 91 x 43 mm
Размеры	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплей	Цветной дисплей	Графический ЖК-дисплей, Сенсорный экран
---------	-----------------	---

ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ:

Pin configuration diagram for the 24-pin package. The top row shows pins 24 to 39 with labels: 24 (115 - 230 V AC), 25 (0 V AC), 26-39 (NC). The bottom row shows pins 1 to 23 with labels: 1 (GND), 2 (18...30 V DC ⊕), 3 (GND), 4 (Aux. Out), 5 (AGND), 6 (Input 1), 7 (Input 2), 8 (Ref.Out), 9 (GND), 10 (Ctr. In 1), 11 (Ctr. In 2), 12 (Ctr. In 3), 13-23 (NC).

NC не используется