


E11020



Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0010H15

Артикул недоступен - архивная позиция




Приложение		
Особенности	без силикона; Без галогена; позолоченные контакты	
Без силикона	да	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Класс защиты		II
Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	12
Выходы		
Электрическое исполнение	PNP	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-15...80
Степень защиты	IP 67	

E11020



Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0010H15

Механические данные		
Материал	TPU	
Формованный материал корпуса	TPU	
Количество портов распределительной коробки	6	
Тип подключения	M12	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	12 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
электрическое подключение - паз		
Разъем: 6 x M12; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,5 Nm		
		

Распределительная коробка

ZDO6H05DMSS0010H15

Соединение



BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
WH =
YE =

Цвета жил :
коричневый
синий
зелёный
серый
розовый
красный
белый
жёлтый