




Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040VAS0005E04

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: EVT135
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение		
Особенности		без силикона
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Размеры	[mm]	10 x 10 x 31
Материал		PVC (поливинилхлорид)
Формованный материал корпуса		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

E11223



Соединительный кабель с разъемом

ADOGF040VAS0005E04


электрическое подключение

Кабель: 5 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm

Разъём: 1 x M8, прямой; кодировка: A; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Момент затяжки: 0,6...0,7 Nm



Соединение



BK =	Цвета жил :
BN =	черный
BU =	коричневый
WH =	синий
	белый