




Чувствительная головка для оптоволоконного датчика диффузного отражения

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: E20765
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Приложение	
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля	
Диапазон с усилителем для оптоволоконна типа	OB50; OBF; OO50
OB50	
Диапазон оптоволоконна [mm]	15
OBF	
Диапазон оптоволоконна [mm]	25
OO50	
Диапазон оптоволоконна [mm]	45
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды [°C]	-40...70
Механические данные	
Вес [g]	0,007



Чувствительная головка для оптоволоконного датчика диффузного отражения

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M5
Длина [mm]	конфигурируемый
Расположение оптических волокон	
Материал	корпус: латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 2 x M5
	контрольная шайба с внутренними зубцами: 2
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.