




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16



Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа		OBF; ODF; OMF
OBF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	1000
ODF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	4
OMF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315
Механические данные		
Вес	[g]	197
Исполнение чувствительной головки		прямой
Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16

Расположение оптических волокон	
Материал волокна	стекло
Материал головки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна	нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности	
Комплект поставки	Шестиугольные гайки: 4 x M8
	зажимные кольца: 2
	О-кольца: 2
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.