




Соединительный кабель

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS



Приложение		
Особенности		без силикона; позолоченные контакты; Пригодность для кабельной цепи
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Общая допустимая нагрузка по току (UL)	[A]	3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...50 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...50 °C
Температура хранения	[°C]	-25...55
Влажность среды хранения	[%]	10...100
Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом		1K22/ DIN 60721-3-1



Соединительный кабель

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS

Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------------	-----------------------------

Механические данные


Вес	[g]	46,5
Размеры	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал	корпус: PVC (поливинилхлорид) оранжевый; Уплотнение: EPDM	
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Пригодность для кабельной цепи	да	
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
	Циклы изгиба	> 1 Mio.
	Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 0,3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение





Соединительный кабель

VDOAH050VAS00,3E05STAH050VAS

электрическое подключение - Разъём

Разъём: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

