




Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	12
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1
Приложение		
Особенности	Увеличенное расстояние срабатывания; Световая индикация, упрощающая процедуру установки	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		нет
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP/NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	5
Макс. ток утечки	[mA]	1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	12



Индуктивный датчик

IGB2012-AROG/UP/2LED/2M/XS

Увеличенное расстояние срабатывания	да
-------------------------------------	----

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...70
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Монтаж	незаподлицо
Размеры [mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы	M18 x 1
Материал	латунь покрыт белой бронзой; CO-PC

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Состояние выхода	1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки	да	

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); Пригоден для промышленных роботов и скребковых цепей; 2 x 0,3 mm²

Соединение



ВК = Цвета жил :
 черный