
IM5070

Индуктивный датчик

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Диапазон срабатывания	[mm]	35
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	40 x 40 x 66
Приложение		
Особенности		позолоченные контакты
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO

IM5070

Индуктивный датчик

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	35
Точность/ погрешность		
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...100
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
Механические данные		
Корпус		Прямоугольный
Монтаж		незаподлицо
Размеры	[mm]	40 x 40 x 66
Материал		корпус: PPE; активная поверхность: PPE; крышка: PPS; зажим: PPS
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		Состояние выхода: 1 x светодиод, жёлтый режим работы: 1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Комплект поставки		Монтажный кронштейн: 1 Торцовый ключ: 1
Примечания		
Примечания		5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



IM5070

Индуктивный датчик

IMC3035ZBPKG/US-100-DPS

Соединение

