




Емкостная кнопка с подсветкой

KTMDF-KGRBPKG/US



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	Ø 29 / L = 31
Приложение		
Принцип работы		динамический
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...30 DC
Потребление тока	[mA]	30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	500
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Длина выходного сигнала	[ms]	300
Время реакции		
Время отклика	[ms]	35

КТ5112



Емкостная кнопка с подсветкой

KTMDF-KGRBPKG/US

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)

Испытания / одобрения

ЭМС	IEC 61000-4	
-----	-------------	--

Механические данные

Вес	[g]	55
Размеры	[mm]	Ø 29 / L = 31
Материал		РА 6.6-GF30 черный; Чувствительная поверхность: РА Grilamid TR 90UV

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, красный
	Функция	1 x светодиод, зелёный может быть запущена

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 1
	Прокладка: 1
Принадлежности (необязательные)	Табличка с символом

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Кабель: 0,3 м, PUR (полиуретан)

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

