


МК5043



Датчик для цилиндров с Т-образным пазом

МКТ3000-ANKG

Артикул недоступен - архивная позиция



1 Чувствительная поверхность



Характеристики		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	14 x 12 x 26
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переплюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300
Частота переключения DC	[Hz]	5000



Датчик для цилиндров с Т-образным пазом

МКТ3000-ANKG

Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон контроля		
Порог чувствительности	[mT]	2
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 5
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	1
Воспроизводимость	[mm]	0,1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/ вибрации	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Механические данные		
Чувствительная поверхность	передний	
Конструктивное исполнение цилиндра	цилиндры с трапециевидным пазом	
Размеры	[mm]	14 x 12 x 26
Материал	алюминий; пластмасса	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

МК5043




Датчик для цилиндров с Т-образным пазом

МКТ3000-ANKG

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный