

**Характеристики**

Разрешение изображения	[px]	680 x 480
Угол обзора	[°]	115

Приложение

Особенности	экранированный кабель
-------------	-----------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Потребление тока	[mA]	< 150; (вкл. обогрев объектива)
Защита от перенапряжения		да
Датчик изображения		¼" 4:3 VGA CMOS image sensor Color



Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/115

Пиковый ток при включении [mA]	700
Продолжительность пикового тока при включении [ms]	2

Выходы

Видео выход	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
-------------	--

Диапазон контроля

Размеры поля зрения [mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения		
	1000	3000 x 2200		
	2000	6000 x 4400		
	5000	15000 x 11000		
Разрешение изображения [px]	680 x 480			
Цилиндрический угол обзора [°]	115			
Угол обзора [°]	115			

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-40...85
Температура хранения [°C]	-40...125
Степень защиты	IP 68; IP 69K; (макс. 10 м глубина воды / макс. 30 мин. (ISO 20653): IP 68; (ISO 20653): IP 69K)

Испытания / одобрения

ЭМС	DIN EN 61000-6-4	промышленные среды
	DIN EN 61000-6-2	промышленные среды
	UN-ECE R10	
Ударопрочность		50 г
Вибропрочность	Частотный диапазон 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1
Тестирование солевым туманом	IEC 60068-5-52	

Механические данные

Вес [g]	313
Размеры [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3
Материал	корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; фронтальная оптика: термополированное стекло химически закаленный

Принадлежности

Комплект поставки	крепление:, E2M210
	винты: 2 x M6 x 20
	Шайбы
	гайки: 2 x M6, самоблокировка

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------



Аналоговые камеры для подвижной техники

O2MXOOKG/A1/GM/115

электрическое подключение

Кабель: 0,5 m

Разъем: 1 x M16; кодировка: A; Экранированный соединительный кабель: true



1	коаксиальный кабель видео сигнал
2	коаксиальный экран видео заземление
3	U+
4	0 V