


Рефлекторный датчик

OCP-ASI/US-100

Артикул недоступен - архивная позиция



Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой

Характеристики

Тип света	красный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Особенности	поляризационный фильтр
Функциональный принцип	Рефлекторный датчик

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 35
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Защита от перенапряжения		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660

ВЫХОДЫ

Электрическое исполнение	AS-i
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Частота переключения DC [Hz]	1500

Диапазон контроля

Диапазон	[m]	< 5; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	133



Рефлекторный датчик

ОСР-ASI/US-100

Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне
Доступен поляризационный фильтр	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-25...60
Степень защиты	IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i классификация

AS-i конфигурация ввода/вывода [hex]	1
ID код AS-i [hex]	1

Механические данные

Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	49 x 15 x 42
Материал	отливка из цинка
Материал линз	PMMA

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	Функция	1 x светодиод, жёлтый мигает

Принадлежности

Комплект поставки	отвертка
-------------------	----------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение


Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Рефлекторный датчик

ОСР-ASI/US-100

Соединение



диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва

