



Рефлекторный датчик

OGR-HBOA/90-250V

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OG0043

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

No scale drawing available

Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
------------------------	---------------------

Электронные данные

Частота АС	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	90...250 AC/DC
Класс защиты		II
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880

Выходы

Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	9,5
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС	[V]	9,5
Минимальная нагрузка по току	[mA]	10
Макс. ток утечки	[mA]	5



Рефлекторный датчик

OGR-HBOA/90-250V

Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	50
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения AC	[Hz]	25
Частота переключения DC	[Hz]	70
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	< 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		латунь никелированн.
Материал линз		стекло
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки		крепежные гайки: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.




Рефлекторный датчик

OGR-HBOA/90-250V

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Соединение



BN =

BU =

Цвета жил :

коричневый

синий