


KT5114



Емкостная кнопка с подсветкой

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	Ø 29 / L = 31
Приложение		
Принцип работы		статический
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	12...30 DC
Потребление тока	[mA]	30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	500
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Время реакции		
Время отклика	[ms]	35
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85

KT5114



Емкостная кнопка с подсветкой

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Степень защиты	IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)
----------------	---------------------------------

Механические данные

Вес [g]	61,5
Размеры [mm]	Ø 29 / L = 31
Материал	РА 6.6-GF30 черный; Чувствительная поверхность: РА Grilamid TR 90UV

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Функция	1 x светодиод, красный может быть запущена
---------	---------	--

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 1
	Прокладка: 1
Принадлежности (необязательные)	Табличка с символом

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение - разъем

Кабель: 0,5 m, PUR (полиуретан)

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

