

МК5012




Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: МК5115 + Е11799
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



1 Чувствительная поверхность



Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры	[mm]	37 x 30 x 27
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 10
Защита от переполюсовки		да
Макс. время задержки при включении	[ms]	2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	300



Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ

Частота переключения DC	[Hz]	5000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Порог чувствительности	[mT]	3
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 5
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	1
Воспроизводимость	[mm]	0,1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/вибрации		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные		
Чувствительная поверхность		передний
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с встраиваемыми адаптерами
Размеры	[mm]	37 x 30 x 27
Материал		алюминий; пластмасса
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

МК5012



Датчик цилиндров для цилиндров с встраиваемыми адаптерами

МКР3000-ВРКГ

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный