




Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

МКЗ3000-BPKG/5M

Артикул недоступен - архивная позиция



1 активная поверхность




Характеристики		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Размеры [mm]		30 x 30 x 23
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Потребление тока [mA]		< 10
Защита от переплюсовки		да
Макс. время задержки при включении [ms]		2
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		300
Частота переключения DC [Hz]		5000
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да



Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

MKZ3000-BPKG/5M

Диапазон контроля		
Порог чувствительности	[mT]	3
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 5
Точность/ погрешность		
Гистерезис	[mm]	1
Воспроизводимость	[mm]	0,1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Устойчивость к ударам/вибрации		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные		
Чувствительная поверхность		передний
Конструктивное исполнение цилиндра		цилиндры с соединительными тягами
Размеры	[mm]	30 x 30 x 23
Материал		алюминий; пластмасса
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Соединение		



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный