




Внешняя подсветка

Dome Light 130 WH IR/ US




Характеристики	
Тип света	Белый свет; Инфракрасный свет
Приложение	
Освещенное поле [mm]	130 x 130
Форма	куполообразная
Режим работы	нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование); высокая интенсивность света (импульсная)
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 540; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 2580
Класс защиты	III; (PELV)
Тип света	Белый свет; Инфракрасный свет
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 1



Внешняя подсветка

Dome Light 130 WH IR/ US

Входы		
Триггер	24 V PNP/NPN; внешнее	
Количество цифровых входов	1	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-10...40
Температура хранения	[°C]	-20...60
Степень защиты	IP 65	
Испытания / одобрения		
Фотобиологическая безопасность	группа риска 1; (DIN EN 62471)	
Механические данные		
Вес	[g]	1018,15
Размеры	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Материал	корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Крышка: ABS	
Момент затяжки	[Nm]	0,5...1,5
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Рабочий режим "высокая интенсивность света"	1 x светодиод, красный
	светодиодный сегмент	1 x светодиод, белый
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение - напряжение питания		
Разъем: M12; кодировка: A		
		
1:	U+	
2:	вход триггера NPN	
3:	GND	
4:	вход триггера PNP	
5:	диммер	




Внешняя подсветка

Dome Light 130 WH IR/ US

электрическое подключение - параметрирование

Разъем: M12; кодировка: A



- | | |
|----|---|
| 1: | Рабочий режим "высокая интенсивность света" |
| 2: | цвет 2 |
| 3: | GND |
| 4: | светодиодный сегмент 1 |
| 5: | светодиодный сегмент 2 |
| 6: | светодиодный сегмент 3 |
| 7: | светодиодный сегмент 4 |
| 8: | отключить кнопки |