




Датчик распознавания объектов

O2DIRPKG/K

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).



- 1 Дисплей
- 2 Настройка фокуса
- 3 центр оптических осей



Характеристики	
Тип света	Инфракрасный свет
Разрешение изображения [px]	640 x 480
Макс. скорость считывания [Hz]	20
Электронные данные	
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%]	10
Рабочее напряжение [V]	24 DC
Потребление тока [mA]	300
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	850
Датчик изображения	CMOS датчик изображения чёрный/белый
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 5
Входы	
Триггер	24 V PNP (IEC 61131-2 Тип 1); внутренний



Датчик распознавания объектов

O2DIRPKG/K

Количество цифровых входов	2
Входная цепь цифровых входов	24 V PNP; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Тип 1)

Выходы

Общее количество выходов	5
Количество цифровых выходов	5; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала	24 V PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]	100
Защита от короткого замыкания	да
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон контроля

Размеры поля зрения [mm]	Рабочее расстояние срабатывания	Поле зрения	Миним. диаметр обнаруживаемого объекта	Разрешение
	50	16 x 12	0,1	0,025
	75	24 x 18	0,2	0,05
	100	32 x 24	0,3	0,075
	200	64 x 48	0,4	0,1
	400	128 x 96	0,8	0,2
	1000	320 x 240	2,0	0,5
	2000	640 x 480	4,0	1,0
Разрешение изображения [px]	640 x 480			
Тип объектива	стандартный			
Макс. скорость считывания [Hz]	20			

Программное обеспечение / Программирование

Выбор параметров	с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением
------------------	--

Интерфейсы

Коммуникационный интерфейс	Ethernet
Ethernet	
Количество интерфейсов Ethernet	1
Стандарт передачи	10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи	10; 100
Протокол	TCP/IP; EtherNet/IP
Заводские настройки	IP-адрес: 192.168.0.49
	маска подсети: 255.255.255.0
	IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
	MAC-адрес: см. типовую бирку



Датчик распознавания объектов

O2DIRPKG/K

электрическое подключение - Подключение к процессу

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



1	U+
2	вход триггера
3	0 V
4	Коммутационный выход 5 / триггерный выход
5	Коммутационный выход 3 / Ready
6	Коммутационный выход 4 / OUT
7	Коммутационный выход 1 / Вход 1
8	Коммутационный выход 2 / Вход 2