



RC6023



Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RC-0360-I24/J

Артикул недоступен - архивная позиция



- 1 Реперная метка
2 МЗ Глубина 5 mm



Характеристики		
Разрешение		360 разрешение
Исполнение вала		сплошной вал
Диаметр вала [mm]		6
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]		10...30 DC
Потребление тока [mA]		150
Выходы		
Электрическое исполнение		HTL
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]		50
Частота переключения [kHz]		160
Тип защиты от короткого замыкания		< 60 s
Фазовый сдвиг А и В [°]		90
Диапазон измерения/настройки		
Разрешение		360 разрешение
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]		-20...70
Температура хранения [°C]		-30...100



Инкрементальный энкодер со сплошным валом

RC-0360-I24/J

Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]	98
Степень защиты	IP 64

Испытания / одобрения


Ударопрочность	100 г (6 ms)
Вибропрочность	15 г (55...2000 Hz)

Механические данные

Размеры [mm]	Ø 58 / L = 80,5
Материал	алюминий
Макс. оборот, механический [U/min]	12000
Макс. пусковой вращающий момент [Nm]	1
Reference temperature torque [°C]	20
Исполнение вала	сплошной вал
Диаметр вала [mm]	6
Материал вала	сталь (1.4104)
Макс. аксиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N]	10
Макс. радиальная нагрузка на вал (на конце вала) [N]	20

электрическое подключение


Разъем: 1 x M23 (ifm 1001.4), осевой



1	В обратный
2	n.c.
3	0-индекс
4	0-индекс обратный
5	A
6	A обратный
7	ошибка обратный
8	B
9	n.c.
10	0V
11	n.c.
12	L+

диаграммы и графики

Импульсная диаграмма



направление вращения по часовой стрелке (со стороны вала)