




Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

O6H-FNKG/0,30m/US



- 1 Выбор функции выхода
- 1 Потенциометр для настройки чувствительности
- Приёмник за верхней линзой
- излучатель за нижней линзой



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Особенности		Подавление заднего фона
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	22; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	1000



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/0,30m/US

Защита от короткого замыкания	да
-------------------------------	----

Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
-----------------------------------	----------

Диапазон контроля

Диапазон	[mm]	2...200; (белая бумага 200 x 200 mm)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение)	[mm]	2...200
Диапазон для серого объекта (18 % отражение)	[mm]	4...200
Диапазон для черного объекта (6 % отражение)	[mm]	8...200
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	8
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона		да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	708
Сертификат UL	Регистрационный номер UL	E006

Механические данные

Вес	[g]	51,3
Корпус		Прямоугольный
Материал		корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз		PMMA
Насадка на линзы		Боковая оптика
Момент затяжки	[Nm]	1; (болты)

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FNKG/0,30m/US


электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PVC; 3 x 0,25 mm²

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение



диаграммы и графики




- a: датчик
- b: объект
- c: задний фон
- x: расстояние датчик/объект [mm]
- y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

О6Н-FNKG/0,30m/US

ЛИНИЯ ТОЧНОСТИ



x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , background white (90 % remission)

2 = объект серый (отражение 18 %) , background white (90 % remission)

3 = объект белый (отражение 90 %) , background white (90 % remission)