
OC5203

Однолучевой световой барьер - излучатель

OCS-OOKG/US-100

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: O5S500
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики		
Тип света		красный свет
Корпус		Прямоугольный
Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 30
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Выходы		
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 20
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	670

OC5203

Однолучевой световой барьер - излучатель


OCS-OOKG/US-100

Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Механические данные			
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	49 x 15 x 42	
Материал		отливка из цинка	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение



4	проверка