




Рефлекторный датчик

OGR-HPKG/US-100-DPO

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: OG5086
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Резьбовой корпус

Приложение

Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
------------------------	---------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...50 DC
Потребление тока	[mA]	16; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение	PNP	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250	
Частота переключения DC [Hz]	160	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	



Рефлекторный датчик

OGR-HPKG/US-100-DPO

Диапазон контроля

Диапазон	[m]	< 3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	0,1...3; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Механические данные

Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Обозначение резьбы		M18 x 1
Материал		латунь никелированн.
Материал линз		стекло

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	крепежные гайки: 2
-------------------	--------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

