



Артикул недоступен - архивная позиция

No scale drawing available

Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Функциональный принцип	Рефлекторный датчик
------------------------	---------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]	10...55 DC
Потребление тока [mA]	12; ((24 V))
Класс защиты	II
Защита от переплюсовки	да
Тип света	Инфракрасный свет
Длина волны [nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение	NPN
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	250
Частота переключения DC [Hz]	80
Защита от короткого замыкания	да
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

OP5035



Рефлекторный датчик

OPR-FNKG

Диапазон контроля

Диапазон	[m]	0,15...10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	0,15...10; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Настраиваемый диапазон		да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	86 x 28 x 142
Материал		PPO модифицированный
Материал линз		стекло

Дисплей / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²

Соединение

