




Однолучевой световой барьер - приёмник

OSE-FNKG/T

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Тип света	Инфракрасный свет
Корпус	Прямоугольный

Приложение

Функциональный принцип	Однолучевой световой барьер
------------------------	-----------------------------

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переплюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880

Выходы

Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да



Однолучевой световой барьер - приёмник

OSE-FNKG/T

Функция времени	[s]	0,01...5
-----------------	-----	----------

Диапазон контроля

Излучатель / приёмник	приёмник
Диапазон [m]	< 20
Настраиваемый диапазон	да

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B

Механические данные

Корпус	Прямоугольный
Размеры [mm]	80 x 28 x 95
Материал	PPO модифицированный
Материал линз	стекло

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
---------	------------------	-----------------------

Принадлежности

Комплект поставки	Угловой кронштейн
	отвертка

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

контактные зажимы: ...1,5 mm²

Соединение

