
OU5004

Усилитель для волоконной оптики

OUF-DNKG

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Тип света		Инфракрасный свет
Корпус		Прямоугольный
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	35; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Электрическое исполнение		NPN
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	100
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[m]	< 0,12; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон	[mm]	< 40; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 65

OU5004


Усилитель для волоконной оптики

OUF-DNKG

Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
Механические данные		
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	28 x 16 x 56	
Материал	PPO модифицированный	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Комплект поставки	Угловой кронштейн	
	отвертка	
Примечания		
Примечания	Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера	
	соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения	
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный