

SF0515




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABB/US

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF6200 + E40160
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба
------------------------	----------------------

Приложение

Применение	большой диапазон температур
------------	-----------------------------

Среда	Жидкие среды; Газы
-------	--------------------

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Предел прочности по давлению [bar]	30
------------------------------------	----

Жидкие среды

Применение	большой диапазон температур
------------	-----------------------------

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Газы

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200
--	---------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
--	---------



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABB/US

Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Газы

Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
---------------------------------	--------	------------

Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
------------------------	--------	-----------

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
--	---------	----

Время реакции

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Жидкие среды

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Газы

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Условия эксплуатации

Степень защиты		IP 67
----------------	--	-------

Механические данные

Корпус		Резьбовой корпус
--------	--	------------------

Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
----------	--	----------------------------

Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
--	--	----------------------------

Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
------------------------	--	----------------------

Принадлежности


Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
-------------------	--	------------------------

Примечания

Упаковочная величина		1 шт.
----------------------	--	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Максимальная длина кабеля: 100 m




SF0515



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABB/US

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый