




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABH

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0200
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	100...2000



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12ABH

Макс. чувствительность	[cm/s]	100...800
------------------------	--------	-----------

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
--	---------	----

Время реакции

Время отклика	[s]	2...10
---------------	-----	--------

Жидкие среды

Время отклика	[s]	2...10
---------------	-----	--------

Газы

Время отклика	[s]	2...10
---------------	-----	--------

Условия эксплуатации

Степень защиты		IP 67
----------------	--	-------

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Материал	Hastelloy C-22 (2.4602)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	Hastelloy C-22 (2.4602)
Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба

Принадлежности

Комплект поставки	уплотнения: 2 x AMF 30
-------------------	------------------------


Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Соединение



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый
GY =	серый