


ST1211



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ABBE1 6m

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Подключение к процессу	M12 x 1
Приложение	
Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30
Жидкие среды	
Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Газы	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Электронные данные	
Подключение к вторичному преобразователю	VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки	
Жидкие среды	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60
Газы	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	5...1500
Точность/ погрешность	
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15
Время реакции	
Время отклика [s]	1...10
Жидкие среды	
Время отклика [s]	1...10


ST1211



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STM12ABBE1 6m

Газы	
Время отклика	[s] 1...10
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Размеры	[mm] M12 x 1 / L = 43
Обозначение резьбы	M12 x 1
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу	M12 x 1
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 6 m; 4 x 0,25 mm²	
Соединение	



BN =	Цвета жил :
GN =	коричневый
WH =	зелёный
YE =	белый
	жёлтый