
# ST3404

## Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12AAC/US-100-H

Артикул недоступен - архивная позиция




| | | |
|---|---|---|
| **Характеристики** | | |
| Подключение к процессу | | G 1/2 внешняя резьба |
| **Приложение** | | |
| Среда | | Жидкие среды; Агрессивные среды |
| Температура измеряемой среды | [°C] | -25...80 |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 5 |
| Жидкие среды | | |
| Температура измеряемой среды | [°C] | -25...80 |
| **Электронные данные** | | |
| Подключение к вторичному преобразователю | | VS 0100 |
| **Диапазон измерения/настройки** | | |
| Жидкие среды | | |
| Настройка параметров в пределах | [cm/s] | 3...300 |
| Макс. чувствительность | [cm/s] | 3...60 |
| **Точность/ погрешность** | | |
| Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) | [K/min] | 15 |
| **Время реакции** | | |
| Время отклика | [s] | 2...20 |
| Жидкие среды | | |
| Время отклика | [s] | 2...20 |

# ST3404

## Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12AAC/US-100-H

| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Степень защиты | IP 67 |

| Механические данные | |
|---|---|
| Корпус | Резьбовой корпус |
| Материал | PTFE (тефлон) |
| Подключение к процессу | G 1/2 внешняя резьба |


| Примечания | |
|---|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Максимальная длина кабеля: 100 m




Соединение




| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BN = | коричневый |
| WH = | белый |
| YE = | жёлтый |
| GN = | зелёный |