




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12ABBE1

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...800


ST3210



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12ABBE1

Точность/ погрешность	
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min] 15
Время реакции	
Время отклика	[s] 1...10
Жидкие среды	
Время отклика	[s] 1...10
Газы	
Время отклика	[s] 1...10
Условия эксплуатации	
Степень защиты	IP 67
Механические данные	
Корпус	Резьбовой корпус
Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.
электрическое подключение	
Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,34 mm²	
Соединение	



Цвета жил :
BN = коричневый
GN = зелёный
WH = белый
YE = жёлтый