




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12ABBE1/20m

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики		
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100 Ex
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность	[cm/s]	100...800


ST3213



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STR12ABBE1/20m

Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 20 m, PUR (полиуретан); 4 x 0,34 mm ²		
Соединение		



Цвета жил :
BN = коричневый
GN = зелёный
WH = белый
YE = жёлтый