
ST4010

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STN34ABA/NPT-GEW

Артикул недоступен - архивная позиция




Характеристики		
Подключение к процессу		3/4" NPT
Приложение		
Применение		большой диапазон температур
Среда		Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Жидкие среды		
Применение		большой диапазон температур
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Газы		
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Электронные данные		
Подключение к вторичному преобразователю		VS 0100
Диапазон измерения/настройки		
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60

ST4010

Датчик потока для подключения к оценочной электронике

STN34ABA/NPT-GEW

Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	5...1500
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4305/303)
Подключение к процессу		3/4" NPT
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, Silflex-PUR; Максимальная длина кабеля: 100 m; 4 x 0,5 mm²		
Соединение		



	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый