




Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-025KFBR14- /US/



Характеристики		
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4	
Монтажная длина EL [mm]	25	
Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению [bar]	400	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L [mm]	12	
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Точность/ погрешность		
Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	1 / 3; (по DIN EN 60751)	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	22831,05	
Механические данные		
Вес [g]	61	
Материал	нерж. сталь (1.4404 / 316L)	



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-025KFBR14- /US/	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM
Момент затяжки [Nm]	35
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4
Диаметр зонда [mm]	6
Монтажная длина EL [mm]	25

Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение

