




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12AACE1

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики

Подключение к процессу	G 1/2 внешняя резьба
------------------------	----------------------

Приложение

Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	5

Жидкие среды

Применение	взрывоопасная зона класса 1
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200 Exi
--	-------------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	0...60
Макс. чувствительность [cm/s]	0...20

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	7
--	---

Время реакции

Время отклика [s]	2...20
-------------------	--------

Жидкие среды

Время отклика [s]	2...20
-------------------	--------

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
Материал	PTFE (тефлон)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	PTFE (тефлон)

SF0711



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR12AACE1

Подключение к процессу

G 1/2 внешняя резьба

Примечания


Упаковочная величина

1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, TPE-S; Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый