

SF2200




Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABB

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF5350 + E40099
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
------------------------	----------------------

Приложение

Применение	большой диапазон температур
Среда	Жидкие среды; Газы
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	30

Жидкие среды

Применение	большой диапазон температур
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80

Газы

Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
-----------------------------------	----------

Электронные данные

Подключение к вторичному преобразователю	VS 0200
--	---------

Диапазон измерения/настройки

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60

Газы

Настройка параметров в пределах [cm/s]	200...2000
Макс. чувствительность [cm/s]	200...800


SF2200



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFR14ABB

Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	15
Время реакции		
Время отклика	[s]	1...10
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...10
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Условия эксплуатации		
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Корпус		Резьбовой корпус
Материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Подключение к процессу		G 1/4 внешняя резьба
Принадлежности		
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); Максимальная длина кабеля: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC (поливинилхлорид)		
Соединение		



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый