


SFN12ADB/US-100

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SF5200 + E40107

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Подключение к процессу	1/2" NPT
------------------------	----------

Подключение к процессу

1/2" NPT

Применение	Высокое давление
------------	------------------

Применение

Высокое давление

Среда

Жидкие среды; Газы

Температура измеряемой среды	[°C]
------------------------------	------

-25...80

Предел прочности по давлению	[bar]
------------------------------	-------

300

Применение	Высокое давление
------------	------------------

Применение

Высокое давление

Температура измеряемой среды	[°C]
------------------------------	------

-25...80

Температура измеряемой	[°C]	25	80
------------------------	------	----	----

Температура измеряемой среды	[°C]
------------------------------	------

-25...80

Подключение к вторичному	VS 0300
--------------------------	---------

Подключение к вторичному преобразователю

VS 0200

Жидкие среды

Жидкие среды

Настройка параметров в пределах	[cm/s]
---------------------------------	--------

3...300

SF3305



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFN12ADB/US-100

Макс. чувствительность	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Газы

Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...2000
---------------------------------	--------	------------

Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800
------------------------	--------	-----------

Точность/ погрешность

Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	300
--	---------	-----

Время реакции

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Жидкие среды

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Газы

Время отклика	[s]	1...10
---------------	-----	--------

Условия эксплуатации

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

Механические данные

Корпус	Резьбовой корпус
--------	------------------

Материал	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
----------	----------------------------

Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)
--	----------------------------


Подключение к процессу	1/2" NPT
------------------------	----------

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Максимальная длина кабеля: 100 m




SF3305



Датчик потока для подключения к оценочной электронике

SFN12ADB/US-100

Соединение



BN =	цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
WH =	черный
GY =	белый
	серый