




Датчик потока

SCR14ADBFPKG/PH

Артикул недоступен - архивная позиция



Характеристики	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба
Приложение	
Применение	Высокое давление
Среда	Жидкие среды
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80
Предел прочности по давлению [bar]	300
Электронные данные	
Рабочее напряжение [V]	20...36 DC
Потребление тока [mA]	< 45
Защита от переполюсовки	да
Время задержки включения питания [s]	< 20
Входы/выходы	
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 1
Выходы	
Общее количество выходов	1
Выходной сигнал	коммутационный сигнал
Электрическое исполнение	PNP



Датчик потока

SCR14ADBFPKG/PH

Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60	
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15	
Время реакции		
Время отклика [s]	1...10	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	




Датчик потока

SCR14ADBFPKG/PH

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Соединение



BN =	Цвета жил :
BU =	коричневый
BK =	синий
	черный