

ST0545




Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US

Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI0504 + E40099

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики

Количество входов и выходов

Количество цифровых выходов: 1

Подключение к процессу

G 1/4 внешняя резьба

Приложение

Применение

Высокое давление

Среда

Жидкие среды

Температура измеряемой среды [°C]

-25...80

Предел прочности по давлению [bar]

300

Электронные данные

Рабочее напряжение [V]

20...36 DC

Потребление тока [mA]

< 45

Защита от переполюсовки

да

Время задержки включения питания [s]

< 20

Входы/выходы

Количество входов и выходов

Количество цифровых выходов: 1



Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US

Выходы		
Общее количество выходов	1	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	1	
Функция выходного сигнала	нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	400	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]	3...60	
Точность/ погрешность		
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]	15	
Время реакции		
Время отклика [s]	1...10	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	с потенциометром	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-20...80	
Степень защиты	IP 67	
Механические данные		
Материал	PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу	G 1/4 внешняя резьба	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	11 x светодиод
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

ST0545



Датчик потока

SCR14ADBFPKG/US

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение

