




Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: SI5000 + E40096
При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите внимание на технические параметры, возможны несоответствия!



Характеристики		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба
Приложение		
Среда		Жидкие среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-25...80
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	20...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 20
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Выходы		
Общее количество выходов		1



Датчик потока

SCR12ABBFPKG/US-100-IPF

Выходной сигнал		коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение		PNP	
Количество цифровых выходов		1	
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]		2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]		400	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон измерения/настройки			
Настройка параметров в пределах [cm/s]		3...300	
Макс. чувствительность [cm/s]		3...60	
Точность/ погрешность			
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды) [K/min]		15	
Время реакции			
Время отклика [s]		1...10	
Программное обеспечение / Программирование			
Настройка точки переключения		с потенциометром	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды [°C]		-20...80	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Материал		PBT-GF20	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4571/316Ti)	
Подключение к процессу		G 1/2 внешняя резьба	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	Функция	11 x светодиод	
Принадлежности			
Комплект поставки		уплотнения: 2 x AMF 30 отвертка	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

Датчик потока

SCR12ABBFPKG/US-100-IPF

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A



Соединение



BN = Цвета жил :
 BU = коричневый
 BK = синий
 черный