


TM4361



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-250KFBN12- /US/



Характеристики		
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Подключение к процессу	резьбовое соединение 1/2" NPT	
Монтажная длина EL	[mm]	250
Приложение		
Особенности	позолоченные контакты	
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению	[bar]	160
Миним.глубина установки	[mm]	15
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	242
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Точность/ погрешность		
Точность	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09	[s]	1 / 3; (по DIN EN 60751)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура хранения	[°C]	-40...100
Степень защиты	IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	5 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	22831

TM4361



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-250KFBN12- /US/

Механические данные		
Вес	[g]	205,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Подключение к процессу		резьбовое соединение 1/2" NPT
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	250

Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченый



Соединение

